

HOLEX**PVC ragasztószalag, narancssárga, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3793 50X33
GTIN	4067263137672
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Béléssel	nem
Hossz	33 m
Tárolási levegő páratartalom	50 %

Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tágulási képesség	120 %
Hőálló max.	40 °C
Hordozóanyag	PVC fólia
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Fixálás
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Festék	narancssárga
Különlegesség	illeszkedik
Vastagság	0,13 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Terméknév attribútum	narancssárga
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

PVC ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X33

083793 50X33