

HOLEX**Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3769 48X50
GTIN	4067263137726
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Enyhén kreppelt szalag jó ragasztóerővel, rövid idejű fedési munkához sima felületeken, beltérben. Hőálló maximum 60°C-ig.

Jellemző:

Tartalom 5 db x10

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Béléssel	nem
Ragasztószalagok száma	50
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Festék	natúr

Szakítószilárdság	3 N/mm
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Kötegelés
Tágulási képesség	10 %
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hőálló max.	60 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Hordozóanyag	Lapos krepp
Hossz	50 m
Vastagság	0,14 mm
Ragasztóerő acélon	0,32 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	48 mm
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr Szélesség×hossz (mm×m) 48X50

083769 48X50