

**HOLEX****LED-es zseblámpa akkuval, Típus: 170****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

**Jellemző:**

Tartalom 4 darab

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

## Műszaki leírás

Világítási időtartam 2. fokozat	4,5 óra
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Cserélhető akkumulátor	igen
Turbó világítási idő	30 s
Boost fényáram	900 lm
CRI érték	>80
Akkumulátor kapacitás	2,9 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	4
Égő	LED-es lámpa
Világítási idő	2 óra
Zseblámpa funkció	Fókusz
Súly	160 g
IP védettségi osztály	IP 54
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Teljes hossz	164 - 176 mm
Energiaellátás	Akkus
Fej Ø	32 mm
Fényáram 2 fokozat	200 lm
Fényáram	500 lm
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

LED-es zseblámpa akkuval Típus 170	081364 170
Tartalék akkumulátor 18650	081365 18650