

HOLEX**LED-es ceruzalámpa akkuval, Típus: 160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Praktikus csiptetővel.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Égő	LED-es lámpa
Fényáram 2 fokozat	50 lm
Világítási időtartam 2. fokozat	3 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Teljes hossz	154 - 161 mm
Fej Ø	18 mm
Akkumulátor kapacitás	0,6 Ah
Zseblámpa funkció	Fókusz
Energiaellátás	Akkus
Súly	41 g
Cserélhető akkumulátor	igen
Világítási idő	1 óra
IP védettségi osztály	IP 54
Boost fényáram	250 lm
Turbó világítási idő	30 s
A tartalmazott akkumulátorok száma	5
Fényáram	150 lm
CRI érték	>80
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es ceruzalámpa akkuval Típus 160	081361 160
Tartalék akkumulátor 10840	081365 10840