

HOLEX**Gyorscsatlakozó belső menettel, Belső menetes csatlakozó: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0171 1/4
GTIN	4067263138082
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Műszaki leírás

Átfolyási érték	1000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Belső menetes csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Csatlakozó

Tartozék

Gyorscsatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó
1/4 coll

080171 1/4