

HOLEX**Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó Ø: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0172 13
GTIN	4067263138136
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Műszaki leírás

Átfolyási érték	1000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Belső tömlőcsatlakozó Ø	13 mm
Termék fajtája	Csatlakozó

Tartozék

GyorscsatlakozóTömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó
Ø 13 mm

080172 13