

HOLEX**Ipari csatlakozó Belső menet, Belső menetes csatlakozó: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0231 1/4
GTIN	4067263138266
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Az ipari csatlakozó optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, **névleges méret 7,8**. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.

Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.

Műszaki leírás

Alapanyag	Sárgaréz
Átfolyási érték	2000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Belső menetes csatlakozó	1/4 coll

Termék fajtája

Csatlakozó

TartozékIpari csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó
1/4 coll

080231 1/4