

**HOLEX****Ipari csatlakozó Belső menet, Belső menetes csatlakozó: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0231 3/8
GTIN	4067263138273
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Az ipari csatlakozó optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, **névleges méret 7,8**. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.

Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Jellemző:**

Tartalom 5 darab

**Alapanyag:**

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.

**Műszaki leírás**

Átfolyási érték	2000 l/min
Belső menetes csatlakozó	3/8 coll
Alapanyag	Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás	35 bar

Termék fajtája

Csatlakozó

---

**Tartozék**Ipari csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó  
3/8 coll

080231 3/8