

HOLEX**LED-es ceruzalámpa akkuval, Típus: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	0,32 Ah
Turbó világítási idő	30 s
Világítási idő	1 óra
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fej Ø	18 mm
CRI érték	>80
Zseblámpa funkció	Fókusz
Fényáram 2 fokozat	30 lm
Teljes hossz	112 - 120 mm
Fényáram	80 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	5
Súly	29,5 g
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Energiaellátás	Akkus
Égő	LED-es lámpa
IP védettségi osztály	IP 54
Boost fényáram	130 lm
Cserélhető akkumulátor	igen
Világítási időtartam 2. fokozat	3 óra
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es ceruzalámpa akkuval Típus 120	081360 120
Tartalék akkumulátor 10440	081365 10440