



Kompakt leszorító készlet, Maximális szorítóerő: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370112 12
GTIN	4020772432522
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Fokozatmentesen állítható befogóelem ötvöztött nemesíthető acélból. Fekete horganyzott változat nemesített finom öntvényből. Kompletten a 7640BFS rögzítőkészlettel és elveszíthetetlen, sima nyomóidmmal.

Szerelje fel a kompakt leszorítót a gépasztalra a 7640BFS rögzítőkészlettel, majd pozícionálja és rögzítse a gépasztalhoz az előírt nyomatékkal.

Rögzítse a munkadarabot (vegye figyelembe a nyomatékot).

Előny:

- **Fokozatmentes befogás.**
- **Befogóerő 12kN.**
- **Kompakt felépítésű.**
- **A magasság skála lehetővé teszi a befogási magasság gyors beállítását.**
- **A nyomóidom elveszíthetetlenül fel van szerelve.**
- **Szennyeződés- és forgácstaszító.**
- **Az ívelt szorítókar biztosítja a rögzítőcsavar függőleges, folyamatbiztos rögzítését meghatározott nyomatékkal.**
- **A kompakt leszorító csavar nélkül csatlakoztatható a 7640Z közbenső elemhez egy új típusú gyorszár segítségével.**

Tartalom:

2 kompakt leszorító és egy tárcsa.

Műszaki leírás

Szélesség B	47,5 mm
Magasság H	81 mm
Maximális szorítóerő	12 kN
Kinyúlás A	59,5 mm
Szorítási magasság S	103,5 mm
Hossz L	107 mm
Maximális nyomaték	100 Nm
Termék fajtája	Kompakt leszorító

Tartozék

Magasító alátét kompakt leszorítóhoz Magasság H 80 mm	370146 80
Nyomóidom készlet 3 darabos Típus 3	370148 3