

## Tartóheveder, 2 darabos, racsnival és hegyes horoggal, Hossz: 10m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086220 10
GTIN	4049924500087
Árucikk kategória	08Z

### Leírás

#### Kivitel:

Extra erős és csekély tágulású poliészter szalagok tartós PU-bevonattal (EN 12195-2). Robusztus, korrózióálló, egyszerűen kezelhető racsnik és hegyes horgok.

#### Felhasználás:

Szerkezeti elemek **leszorítására, rögzítésére és összeszorítására** műhelyben és a szállítási biztosítóként.

#### Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

### Műszaki leírás

Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN)	300 daN
Hevederszélesség	50 mm
Hossz	10 m
Maximális tartóerő LC	2000 daN
Szabvány	EN12195-2
Termék fajtája	Tartóheveder