



Szerszám készlet MicroKom BluFlex® 2, Orsótartomány Ø: 6-125 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Árucikk kategória	27G

Leírás

Tartalom:

1-1 lapkatartó: M05 20101

M05 20151

1 híd: M05 80101

1 magfogazású betét: M05 90100

1 kitöltő betét: M05 90501

1-1 furatkés: B05 20100 Ø 6 – 10 mm méret

B05 20140 Ø 10 – 14 mm méret

B05 20180 . Ø 14 – 18 mm méret

B05 20220 Ø 18 – 22 mm méret

B05 20260 Ø 22 – 26 mm méret

4 váltólapka: TOGX 090204EN-14 BK60 W57 14140.0460 sz.

2-2 váltólapka: TOGX 140304EN-14 BK60 W57 26140.0460 sz.

TOGX 06T102EN-14 BK60 W57 04140.0260 sz.

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 W00 04120.016440 sz.

1-1 zászlós kulcs: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

belső hűtés: igen

Műszaki leírás

Orsótartomány Ø	6 - 125 mm
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Híd MicroKom® hi.flex-hez és MicroKom BluFlex® 2-höz
Orsótartomány Ø 120-155 mm

238395 120-155