

**KOMET® befogó, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239000 32
GTIN	4047109045088
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

- Form AD/B
- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 8000 1/percnél.
- Belső hűtőfolyadék ellátással.

**Szabvány:****DIN 69871****Tartalom:****Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Kiálló hossz L <sub>1</sub>	19 mm
Kinyúlási hossz A	50 mm
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Befogó	SK 40
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
belső hűtés	igen
Termék fajtája	ABS befogó