

**KOMET® befogó, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 239000 63 |
| GTIN | 4047109045118 |
| Árucikk kategória | 29W |

Leírás**Kivitel:**

- Form AD/B
- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 8000 1/percnél.
- Belső hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:**DIN 69871****Tartalom:****Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Kinyúlási hossz A | 90 mm |
| ABS® szár Ø D _s | 63 mm |
| Kiálló hossz L ₁ | 70 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Szár | ABS |
| Befogó szabvány | DIN 69871 |
| Alak | ADB |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | ABS befogó |