

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259031 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szárméret	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Csavar alátétlapkához	259025 10
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 2	259031 2
Csavar alátétlapkához Típus 10	259025 10
Karom Típus 2	259035 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500