

**Szárító, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082005 3
GTIN	4250004103702
Árucikk kategória	04S

Leírás**Kivitel:**

A Elma Dry szárítókészülékek a gyártás területén, a műhelyben és a szervizben való használathoz készültek. Az ultrahangos fürdőben végzett tisztítás után a megtisztított alkatrészeket először az Elma készülékben (082004 sz.) kell leöblíteni, majd egyszerűen és kényelmesen az Elma Dry-ban megszáritani. **Hideg- és forró levegő fúvókákkal (70 °C)** van felszerelve, így még az érzékeny alkatrészek is kíméletesen száríthatók. Hideg levegős üzemmódban az alkatrészek is gyorsan lehűthetők. A fedél szellőzőnyílásokkal rendelkezik, amelyek maximális légmozgást eredményeznek, és kifelé terelik a nedves levegőt. Ugyanakkor a fedél csökkenti az energiafogyasztást. A készülék alján lévő **porszűrő** cserélhető, és megakadályozza, hogy a tisztított alkatrészek a helyiség levegőjének porával újra szennyeződjenek (a szűrő finomsága 33ppi). A határhőmérséklet elérésekor a biztonsági lekapcsolás miatt az Elma Dry készülékek **nagyon biztonságosak és kímélik az anyagokat.**

Alkalmazható:

Kosár betét 082101 sz.: 3 méret

Tartalom:

Kosár nélkül. 1x Elma Dry 30; 1x fedél; 1x hálózati kábel, tápkábel csatlakozóval (2 m hosszú); 1x használati utasítás.

Figyelem:

Hozzávaló kosarakat a 082101 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Készülék szélessége	186 mm
Tisztítómedence szélessége	120 mm
Teljesítményfelvétel	500 W
Súly	3,6 kg
Betétkosár hossza	220 mm
Készülék magassága	219 mm
Készülék hossza	300 mm
Be- / kikapcsoló	igen
Tisztítómedence magassága	95 mm
Térfogat	3 l
Tisztítómedence hossza	220 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Gyártó jelölése	Elma Dry 30
Energiaellátás	Vezetékes
Fűtőtéljesítmény	480 W
Levegő térfogatáram	160 m ³ /h
Felfűtési idő	~ 15 min
Maximális hőmérséklet	70 °C
Maximális terhelés	1 kg
Termék fajtája	Tisztító készülék