



LED-es vizsgálólámpa akumulátorral, Lámpafej Ø: 10mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 081421 10 |
| GTIN | 2050001894892 |
| Árucikk kategória | 08C |

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus vizsgáló lámpák **tömör alumíniumból** LED-es lámpafejjel. Markolat akkumulátor flexibilis szárral, fröccsenő víztől védett. 1× vizsgáló tükör Ø 30 mm, körmágnés.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Elem típusa | LR6 |
| Fényáram | 25 lm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081559 LR6 |
| ATEX zóna | Nincs |
| A tartalmazott elemek száma | 2 |
| Fej Ø | 10 mm |
| Teljes hossz | 490 mm |
| Energiaellátás | Elemes |

| | |
|----------------------|---------------|
| Fénykibocsátási szög | 10 fok |
| Termék fajtája | Vizsgálólámpa |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Mágneses talp | 081413 |
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6 | 081561 LR6 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa SL760 | 081560 SL760 |
| Tükörkészlet LED-es vizsgálólámpához / műhelylámpákhoz 2 darabos | 081427 |