

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PCLNR/L 2525M12
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka	259031 2
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő	259015 2
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2