

Fényerő szabályozható transzformátor 230 V / 24 V 100 W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081376
GTIN	2050001741264
Árucikk kategória	04E

Leírás

Kivitel:

Szabályozható 230 V AC / 24 V DC trafó 100 W teljesítménnyel; IP67 védeettségi osztály; a szabályozható fényerejű 081350 sz. munkahelyi lámpa működtetéséhez. Méret (H×Sz×Ma) 220×68×39 mm.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

IP védeettségi osztály	IP 67
Ex védett	nem
Termék fajtája	Transzformátor