

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Alátétlapka	259031 2
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Fejhossz L ₁	33 mm
Szárméret	25 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 2
Kés ISO kódja	PCBNR/L 2525M12
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2