

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 2
Alátétlapka	259031 2
Rugó készlet	259044 2
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Fejhossz L ₁	33 mm
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2525M12
Működő szélesség L ₄	32 mm
Könyökemelő	259015 2
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2