

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	A25R PCLNR/L12
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő csavar	259018 8
Rugó készlet	259044 2
Középtolódás L ₃	17 mm
Alátétlapka	259031 2
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500