

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 50/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Kés ISO kódja	A50U PCLNR/L12
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Alátétlapka	259031 2
Rugós csap készlet	259047 2
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	63 mm
Középtolódás L ₃	35 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L ₂	48 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	50 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500