

**KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W83: 23-000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236560 23-000
GTIN	4047109074439
Árucikk kategória	24Q

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

**Figyelem:**

**Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.**

**Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!**

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: SOEX 07T308

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	23-000
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK6115

Típus	GG(G)
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	60 m/min	H
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		