

**KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W83: 32-000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: SOEX 090408

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	32-000
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 090408
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK6115

Típus	GG(G)
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	60 m/min	H
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		