

**KOMET® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W83: 18-210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: Alu

Váltólapka ISO kód: SOEX 060306

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,16 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	18-210
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 060306
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7710

Típus	Alu
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
CuZn	alkalmas	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		