

**Garant****90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239745 10
GTIN	4045197593238
Árucikk kategória	23A

**Leírás****Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár  $\emptyset$ -vel **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

**Figyelem:**

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat  $\emptyset$ -höz: 10 - 12,7 mm

Zsákfurat  $\emptyset$ -höz: 14 - 16,2 mm

Teljes hossz L: 120 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 65 mm

Szár  $\emptyset$  D<sub>s</sub> h6: 16 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 5 Nm

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	65 mm
Átmenő furat $\emptyset$ -höz	10 - 12,7 mm
Zsákfurat $\emptyset$ -höz	14 - 16,2 mm
Szár $\emptyset$ D <sub>s</sub> h6	16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	5 Nm
Teljes hossz L	120 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó