

**Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel, Neodímium, Ø: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085938 22
GTIN	4069515000048
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
- Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
- A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
- Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	50 N
Munkadarab felülete	gumírozott
Magasság menettel	11 mm
Menetes persely	igen
Magasság	6 mm
Ø	22 mm

Menet	M4
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/085938-22>