

 **KOMET****KOMET Reamax® TS tartó hengeres szár, Rövid, Dörzsárfej Ø-höz D:
42-51,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Árucikk kategória	27E

Leírás**Alkalmazható :**

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal.
A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

belső hűtés: igen

Kinyúlási hossz A: 120 mm

Teljes hossz L_{ges}: 180 mm

Szárhossz L_s: 60 mm

Szár Ø D_s h₆: 32 mm

Kúpvonócsap 239900 sz.: 5

Villáskulcs 239901 sz.: SW10

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz A	120 mm
Teljes hossz L _{ges}	180 mm
Szárhossz L _s	60 mm
Villáskulcs 239901 sz.	SW10
Működtető szerszám 239902 sz.	SW4(10Nm)
Kúpvonócsap 239900 sz.	5
Dörzsárfej Ø-höz D	42 - 51,99 mm

Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Szárkivitel	Rövid
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Philips bit

Tartozék

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW10	239901 SW10
Kúpvonócsap Típus 5	239900 5