



KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 Cermet ASG4000, DST, Névleges Ø D: 35 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	239816 35
GTIN	4047109236646
Árucikk kategória	27E

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek **H7 tőrésre készre köszörülve.**

A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a μ -tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.

ASG4000 geometriában egyenes fogazású 25°-os bekezdési szöggel.

Kifejezetten **acélban létrehozott átmenő furatokhoz.**

Figyelem:

- **További méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatóak.**
- **A hozzávaló tartókat lásd a 239880 – 239940 cikkszámoknál.**
- **Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.**

belső hűtés: igen

a 239880 – 239940 sz. tartóhoz: 35 – 41,99

Élhossz l_1 : 6 mm

Fejhossz l : 25 mm

Vágóélek száma Z: 8

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 1,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Élhossz l_1	6 mm
---------------	------

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	1,2 mm/ford,
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz	35 – 41,99
Névleges Ø D	35 mm
Vágóélek száma Z	8
Fejhossz l	25 mm
Bevonat	DST
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		