



KOMET Reamax® TS tartó hengeres szár, hosszú, Dörzsárfej Ø-höz D: 18-19,99mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Árucikk kategória	27E

Leírás

Alkalmazható :

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal. A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

belső hűtés: igen

Kinyúlási hossz A: 140 mm

Teljes hossz L_{ges} : 190 mm

Szárhossz L_s : 50 mm

Szár Ø D_s h6: 20 mm

Kúpvonócsap 239900 sz.: 1

Villáskulcs 239901 sz.: SW5

Műszaki leírás

Villáskulcs 239901 sz.	SW5
Szárhossz L_s	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	190 mm
Dörzsárfej Ø-höz D	18 - 19,99 mm
Működtető szerszám 239902 sz.	8IP (1,5Nm)
Kinyúlási hossz A	140 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	1
Szár Ø D_s h6	20 mm

Szárkivitel	hosszú
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Philips bit

Tartozék

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW5	239901 SW5
Kúpvonócsap Típus 1	239900 1