

 **KOMET****KOMET Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár, Rövid, Dörzsárfej Ø-höz
D: 22-26,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239930 22-26,99
GTIN	
Árucikk kategória	27E

Leírás**Kivitel:**

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Alkalmazható:

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal. A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

Műszaki leírás

Szárhossz L _s	50 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	3
Dörzsárfej Ø-höz D	22 - 26,99 mm
Teljes hossz L _{ges}	145 mm
Működtető szerszám 239902 sz.	SW3 (4Nm)
Kinyúlási hossz A	80 mm
Villáskulcs 239901 sz.	SW6
Szár Ø D _s h6	20 mm
Szárkivitel	Rövid
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Philips bit

Tartozék

Kúpvonócsap Típus 3

239900 3

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW6

239901 SW6