

Garant GRIDLINE

Perforált falas függőleges szekrény, szélessége 40G Ablakos szárnyas ajtók, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942153 2000
GTIN	4069515001090
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Perforált falas függőleges szekrények kihúzószínnel és a belső oldalon megerősített szárnyas ajtókkal, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással, 37 mm-es osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 25 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falakat teleszkópos sínek vezetik. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg.

Mindkét oldal hasznos területe függőleges fiókonként 2,2 m². **Egyenkénti kihúzás elleni védelem.**

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint GARANT easyFix akasztókat és tartókat stb. a 95. termékcsoporthoz talál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Kivitel	Perforált fal függőleges szekrény
---------	-----------------------------------

Szélesség	1000 mm
Mélység	700 mm
Szélesség G-ben	40
Függőleges fiók hasznos mélysége	656 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	1692 mm
Súly	186 kg
Mélység G-ben	28
Függőleges fiók teherbírása	80 kg
Magasság	2000 mm
Függőleges fiókok száma	3
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/942153-2000>