

## Rögztő lánc 3 ágú, Hasznos hossz: A2m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086436 A2
GTIN	4032378141999
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Rögztő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).

Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögztő láncok, **rövidíthető**. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

#### Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Hasznos hossz	2 m
Lánc Ø	8 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3000 kg
Termék fajtája	Rögztő lánc

