

 **KOMET****KOMET Reamax® TS tartó hengeres szár, Rövid, Dörzsárfej Ø-höz D:  
22-26,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Árucikk kategória	27E

**Leírás****Alkalmazható :**

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

**Tartalom:**

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal.  
A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

belső hűtés: igen

Kinyúlási hossz A: 80 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 130 mm

Szárhossz L<sub>s</sub>: 50 mm

Szár Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 20 mm

Kúpvonócsap 239900 sz.: 3

Villáskulcs 239901 sz.: SW6

**Műszaki leírás**

Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Kinyúlási hossz A	80 mm
Dörzsárfej Ø-höz D	22 - 26,99 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	3
Villáskulcs 239901 sz.	SW6
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm
Működtető szerszám 239902 sz.	SW3 (4Nm)

Szár Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Szárkivitel	Rövid
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Philips bit

---

## Tartozék

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW6	239901 SW6
Kúpvonócsap Típus 3	239900 3