

Mitutoyo**Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer, Típus: PROMO015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	405308 PROMO015
GTIN	
Árucikk kategória	44B

Leírás**Leírás:**

Az LH-600F/FG lineáris magasságmérő egy csúcskategóriás 2D magasságmérő, amely tökéletesen ötvözi a magától értetődő kezelést, a multifunkcionalitást és a kivételes pontosságot.

- **A mérések az érintőképernyős és az integrált fóliabillentyűzettel rendelkező hibrid vezérlőboxon keresztül végezhetők el**
- **A legkisebb osztásérték 0,1 μ m**
- **Kiváló pontosság (1,1+0.6L/600) μ m**
- **Kétirányú Digimatic adatkimenet (Digimatic S1)**
- **A mérési eredmények kinyomtathatók egy nyugtanyomtatóval vagy Digimatic nyomtatóval (DP-1VA), és vezeték nélküli kommunikáció, USB-kábel vagy USB-pendrive segítségével elküldhetők számítógépre**
- **Pneumatikus hajtásmechanizmus**
- **A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja**
- **A GO/ $\pm$ NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése**
- **Akkuval függetlenül használható**

Tartalom:

Tápkábel (CEE) és E-Learning

Műszaki leírás

Egyenesség	4 µm
Energiaellátás	Vezetékes
Mérőszán mozgatása	pneumatikus
Súly	26,1 kg
Teljes magasság	996 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Méréstartomány	0 - 600 mm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 972 mm
Ismétlési pontosság, sík	0,4 µm
Mérőerő	1 N
Sorozat	LH-600
Kivitel	tartófogantyú nélkül
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	5 µm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Kijelző átló	21,3 cm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer