



Egyenes csiszoló kedvezményes csomagban



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló egyenes csiszoló változatos csiszolási munkákhoz.

- **Constant-Electronic az állandó fordulatszám érdekében még nagy terhelés esetén is.**
- **Új befogórendszer a csapos köszörűkövek holtjáték nélküli rögzítéséhez a precíz munkavégzés érdekében.**
- **Lágy indítás és KickBack Stop: Ha blokkolást észlel, a gép azonnal kikapcsol.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**
- **Hosszú élettartam a közvetlen hűtésnek és a dupla tömített golyóscsapágyaknak köszönhetően.**
- **6 fokozatú fordulatszám előválasztás a különböző anyagokhoz.**
- **Hosszú, karcsú köszörűorsó – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz.**
- **Nyomatékos, 750 wattos motor a gyors munkavégzési sebesség érdekében.**
- **Csökkentett fordulatszámu, rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas.**

Tartalom:

2x egyenes csiszoló 077265 sz. GGS8CE méret.

Szorítópatron 6 mm, 2 db 13-as és 19-es egyoldalas villáskulcs.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Gyártó jelölése	GG8 8 CE

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Teljesítményfelvétel	750 W
Súly	17 kg
Fordulatszám-tartomány	2500 - 8000 min ⁻¹
Termék fajtája	Egyenes csiszoló
USP1	Egyenes csiszoló

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG7265-GGS8CE>