

**HOLEX®****CNMG 160608 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 160608 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 6 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,55 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Fogásmélység $a_p$	1 - 6 mm
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergákés
Sorozat	Esztergákés
Sorozat	QuickTurn esztergákés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes