

**Pro Eco esztergakés PWLNL 95°, PW.. váltólapkákhoz, balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Könyökemelő	259016 1
Lapkaméret	8 mm
Könyökemelő csavar	259019 1
Alátétlapka	259034 3
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Fejhossz L ₁	32 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Sorozat	Pro Eco
Kés ISO kódja	PWLNR/L 2020K08
Szabvány	Gyári szabvány

Rugóacél	259045 1
Felhasználás módja	balos
Belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/251925-20/08>