

Garant**Acél furatkés A... SSSCR 75°, SC.. váltólapkához, jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Középtolódás L_3	11,5 mm
Kinyúlási hossz L_1	48 mm
Szabvány	DIN 8024
Teljes hossz L	180 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	20 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Beállítási szög κ	45 fok
Kés ISO kódja	A16Q SSSCR/L09
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Száralak	Acél
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/260722-16/09>