

HOLEX®**CNMG 120404 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120404 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 1 - 6 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,55 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,55 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Fogásmélység a_p	1 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergálás
Sorozat	Esztergálás
Sorozat	QuickTurn esztergálás
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes