



Rádiusz váltólapka 12° HSS-Co5, H7, rádiusz: R8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	240030 R8
GTIN	2050001099457
Árucikk kategória	29W

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon köszörült és négy egyforma rádiusszal. A vágóélek hátraköszörültek és forgácstörővel rendelkeznek, ez ideális forgácsolási viszonyokat biztosít a teljes rádiusztartományban.

A **12°-os homlokszög** univerzális felhasználáshoz alkalmas.

Felhasználás:

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

Műszaki leírás

Rádiusz R ₁	R8
Szerszámanyag	HSS Co 5
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz