

**Recéző marószerszám Hosszesztergálás, univerzális, Szárméret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290198 12
GTIN	4030741876264
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beállító orsóval.

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	8 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 11
Működési tartomány	3 - 50 mm
Recézési Ø-höz d ₁	15 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 1×BL30°
Recézési profil	RBR45° 1×BL15°
Recézési profil	RBR30° 1×AA
Recézési profil	RBL30° 1×AA
Recézési profil	RBL45° 1×BR15°
Recézési profil	RAA 1×BR30°

Termék fajtája

Recéző szerszám