

Garant**Digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415370 300
GTIN	4069515008136
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális műhelytolómérő IP67. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene® felülettel.** A mérőfelületek leppeltek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

#1 × elem 081560 sz. CR2032 méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 300 mm
Energiaellátás	Elemes
Automatikus kikapcsolás	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm

Csőrhossz	100 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Belső mérőszár Ø	10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
Szabvány	ISO 13385
Elem típusa	Gombelem
IP védettségi osztály	IP 67
Csomagolás	Stabil doboz
Interfész	RS232 csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/415370-300>