



Gépi villa Hosszesztergálás, univerzális, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290015 10
GTIN	
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.**

Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési Ø-höz d ₁	10 mm
Vezetőcsap	299910 6
Működési tartomány	0 - 12,5 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°

Termék fajtája

Recéző szerszám