

Garant**Eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, jobbos, PSC 63, befogó négyszöghöz: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318861 25
GTIN	4069515009034
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és termelékenység növekedés a GARANT Eco következtében.

Felhasználás:

ISO késszárokba történő befogáshoz négyszög szárral.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

B	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási hossz L ₁	88 mm
Befogó négyszöghöz	25 mm
Külső Ø D	78 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2

Adatlap

Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó