



Rádiusz váltólapka 12° HSS-Co5, H7, rádiusz: R4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	240030 R4
GTIN	2050001099426
Árucikk kategória	29W

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon köszörült és négy egyforma rádiusszal. A vágóélek hátraköszörültek és forgácstörővel rendelkeznek, ez ideális forgácsolási viszonyokat biztosít a teljes rádiusztartományban.

A **12°-os homlokszög** univerzális felhasználáshoz alkalmas.

Felhasználás:

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

Műszaki leírás

Rádiusz R ₁	R4
Szerszámanyag	HSS Co 5
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz