

**T-horonycsavar (8.8.) egyenként, Típus: 121250****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 375306 121250 |
| GTIN              | 4069515014502 |
| Árucikk kategória | 32H           |

**Leírás****Kivitel:**

T-horonycsavar, nemesített, fekete, szilárdsági osztály 8.8.

**Szabvány:**

**DIN 787**

**Tartalom:**

**Külön,** anya és alátét nélkül.

**Opcionális tartozék:**

Alátétek, lásd 35341 sz. és magas anyák, lásd 375386 sz.

**Figyelem:**

- **Leolvasási példa – 6625 méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

**Műszaki leírás**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hossz L                 | 50 mm   |
| Menet G                 | M12     |
| Típus                   | 787     |
| Keskeny kő szélessége a | 11,7 mm |
| Kő szélessége e         | 18 mm   |
| Magasság k              | 7 mm    |

## Adatlap

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Menethossz b            | 30 mm        |
| T-horony névleges méret | 12 mm        |
| Termék fajtája          | Horonycsavar |