

**T-horonycsavar (8.8.) egyenként, Típus: 2424150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375306 2424150
GTIN	4069515014717
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, nemesített, fekete, szilárdsági osztály 8.8.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 35341 sz. és magas anyák, lásd 375386 sz.

Figyelem:

- **Leolvasási példa – 6625 méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	24 mm
Típus	787
Magasság k	16 mm
Keskeny kő szélessége a	23,7 mm
Kő szélessége e	40 mm
Hossz L	150 mm

Adatlap

Menethossz b	95 mm
Menet G	M24
Termék fajtája	Horonycsavar