

**Lapos csavarhúzó, 3K-SwissGrip Evo nyéllel, Pengeszélesség b: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	660042 8
GTIN	7610733295487
Árucikk kategória	63E

Leírás**Kivitel:**

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.

A **SwissGrip Evo erős nyél** a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. Fáradtságmentes munkavégzés a módosított kör alaknak köszönhetően. A csúcstechnológiájú 3K anyag javítja a kémiai és mechanikai ellenállást. „Rainbow” színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Műszaki leírás

Penge jelölése	5
Élvastagság a	1,2 mm
Penge hegye	fekete
Pengehossz	160 mm

Adatlap

Teljes hossz	270 mm
Profil	Lapos csavarhúzó
Szár kivitele	kerek
Ütőfej	nem
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Nyél anyaga	Elasztomer
Felület	Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája	Csavarhúzó